

DISPERMAT[®] CA

Używając systemów modułowych Dissolver DISPERMAT[®] CA można łatwo przekształcić w młyn perelkowy, młyn koszowy, mieszalnik próżniowy, homogenizator oraz dissolver dla produktów o wysokiej lepkości



Model	Moc	Obroty (rpm)	Moment obrotowy (Nm)	Objętość produktu
Dissolver DISPERMAT CA20	0.55	0 – 20 000	0.5	0.05 – 3
Dissolver DISPERMAT CA40	1.5	0 – 20 000	1.5	0.05 – 8
Dissolver DISPERMAT CA60	2.5	0 – 20 000	2.5	0.05 – 12

Wysoko obrotowe dissolvery DISPERMAT CA

Kompaktowe urządzenie dyspersyjne z elektryczną regulacją wysokości. Dissolver posiada cichy silnik z konwekcyjnym systemem chłodzenia, który charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym nawet w dolnym zakresie prędkości. DISPERMATY z rodziny CA standardowo wyposażone są w system bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową WE 2006/42 / WE

Panel sterujący w technologii C:



Najważniejsze funkcje:

- Rejestrowanie parametrów procesu
- Wykresy graficzne
- Auto wyłączenie po osiągnięciu założonych parametrów
- Możliwość ustawienia do 100 indywidualnych ustawień
- Obliczenie zużycia poboru prądu
- Regulacja zakresu pracy narzędzia
- Interface do połączenia się z oprogramowaniem WINDISP 7©- oprogramowanie do archiwizacji, analizy, badań oraz do kontroli jakości
- Wskazania wyświetlacza: prędkość, moment obrotowy, moc, temperatura produktu, timer, prędkość obwodowa i wysokość mieszadła

WINDISP 7©- oprogramowanie do archiwizacji, analizy, badań oraz do kontroli jakości.

WINDISP 7[©]

Akcesoria dodatkowe dla DISPERMATÓW CA

Systemy modułowe dla DISPERMAT AE:



Młynek APS

Młynek koszowy TML

System próżniowy
CDS

Homogenizator
SR

System zagarniający
ASC

Zbiorniki i końcówki mieszające.

Disolwer	Pojemność zbiorników	Rozmiar końcówki mieszającej
Dissolver DISPERMAT® CA20	0.125 – 25	∅ = 20 – 80 mm
Dissolver DISPERMAT® CA40	0.125 – 25	∅ = 20 – 125 mm
Dissolver DISPERMAT® CA60	0.125 – 25	∅ = 20 – 150 mm



Systemy modułowe: APS, TML, CDS, SR, ACS



DISPERMAT® CA z systemem modułowym
APS



DISPERMAT® CA z systemem modułowym
ASC



DISPERMAT® CA z systemem modułowym
CDS



DISPERMAT® CA z systemem modułowym
SR



DISPERMAT® CA z systemem modułowym
TML