

Wiskozymetr byko-visc DS

Wiskozymetr typu Stormer

Byko-visc DS pokazuje na wyświetlaczu wynik pomiaru w jednostkach Krebsa (KU), centypuazach (cP) oraz gramach (gm).

Urządzenie szybko oblicza wartości lepkości.

Cyfrowy Stormer utrzymuje stałą prędkość obrotową 200 obr./min zgodnie z ASTM D 562. Wiskozymetr automatycznie uruchamia i zatrzymuje obrót wału silnika podczas opuszczania lub podnoszenia statywu.

- Łatwy w użyciu - automatyczna kontrola prędkości obrotowej;
- Automatycznie oblicza jednostki KU, cP, oraz gramy;
- Interfejs do podłączenia drukarki i wygenerowania raportu z testu;
- Podstawa urządzenia przystosowana do zbiorników: 1 pint, 0,5 pinty oraz 0,25 pinty ;
- Urządzenie skalibrowane za pomocą olejów identyfikowalnych NIST
- Uniwersalny zasilacz - jeden model do użytku globalnego



Normy

ASTM	D 562, D2337
	D 2243, D1849

Informacja handlowa		Specyfikacja techniczna				
Nr kat.	Opis	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	Powtarzalność	Prędkość wrzebiona
8324	byko-visc DS	40-141 KU	0.1 KU	w zakresie ± 1% dla pełnej skali	w zakresie ± 0,5% dla pełnej skali	200 rpm ±0,1 rpm
		32-1090 gramów	1.0 gram			
		27-5274 cP	0.7 cP			
Zakres dostawy:						
Wiskozymetr byko-visc DS, wrzeciono łopatkowe, adapter do zbiornika 1 pint, zbiornik 1/2 pinty, instrukcja obsługi, certyfikat		Zasilanie			100 - 230V/ 50-60Hz	
		Temperatura pracy			10 - 40 °C (50 - 104 °F)	
		Wymiary			20 x 11 x 15 in	
		Waga			10 kg	

Akcesoria

Nr kat.	Opis
8340	Wrzeciono do wiskozymetru DS