

Wagi Sartorius

Wagi Toploading Quintix

- Funkcja isoCAL - w pełni automatyczna kalibracja przy kontrolowanej temperaturze
- Komora ważona zamontowana na wytrzymałej płycie odlewanej z aluminium
- Standardowa osłona dla modeli 213, 313 i 513



Informacje handlowe		Specyfikacje techniczne			
Nr. kat.	Opis	Powtarzalność	Udźwig	Odtwarzalność	Wielkość szalki
1028	Quintix 213-1S	0.001 g	210 g	0.001 g	120 mm
1029	Quintix 313-1S	0.001 g	310 g	0.001 g	120 mm
1030	Quintix 513-1S	0.001 g	510 g	0.001 g	120 mm
1031	Quintix 612-1S	0.01 g	610 g	0.01 g	180 mm
1032	Quintix 1102-1S	0.01 g	1100 g	0.01 g	180 mm
1033	Quintix 2102-1S	0.01 g	2100 g	0.01 g	180 mm
1034	Quintix 3102-1S	0.01 g	3100 g	0.01 g	180 mm
1035	Quintix 5102-1S	0.01 g	5100 g	0.01 g	180 mm
1036	Quintix 5101-1S	0.1 g	5100 g	0.1 g	180 mm
1037	Quintix 5100-1S	1.0 g	5100 g	0.5 g	180 mm

Napięcie	100-240V, 50-60Hz, 0.2A
Masa netto	5.2 kg (11.4 lb.)
Wymiary (gł. x szer. x wys.)	dla modelu 213,313,513: 360x216x320 mm (14.1x8.5x12.6 in.) dla modelu 612, 2102, 3102, 5102, 5101, 5100: 360x216x95 mm (14.1x8.5x3.75 in.)

Akcesoria	
Nr. kat.	Opis
1607	drukarka
1608	Kabel USB/USB-A
1609	Ostonka przeciw kurzowa (dla Analytical Balance)
1643	papier do drukarki (dla 1607)